

BÖLLHOFF

RIVQUICK® Série P

Rebitadoras hidro-pneumáticas para rebites de haste




RIVQUICK® – Princípio de funcionamento e regulação

Rebite de haste


Os rebites de haste são feitos de materiais resistentes e são compostos por 2 partes: o corpo e a haste.

Durante a colocação, a extremidade do corpo é comprimida e deformada.

Rebite standard RIVQUICK®



Rebite standard RIVQUICK® após a instalação



Colocar um rebite cego é simples:

Coloque o rebite até que este entre em contacto com as peças a unir, coloque o rebite e já está!


Sequência de fixação



1 Coloque o rebite no bocal da rebiteadora.



2 Coloque o rebite nas peças a serem unidas até que todas estejam em contacto umas com as outras.



3 O rebite é fixado e a haste parte-se.

RIVQUICK® Série P – Rebitadoras para rebites de haste

Um design otimizado para uma utilização diária fiável, duradoura e mais confortável

Nova geração de rebitadoras hidropneumáticas **RIVQUICK®**: o mesmo nível de desempenho, mas com ainda mais conforto e segurança para o operador. Mais silenciosa e mais robusta, incorpora um gatilho anti-entallamento Böllhoff, um punho ergonómico para facilitar a preensão e um sistema de recuperação da haste completamente redesenhado: recipiente reforçado e inserção de elastómero que limita o desgaste interno. Leve, reduz a fadiga durante uma utilização prolongada. A maior robustez prolonga os intervalos de manutenção para uma disponibilidade máxima e uma manutenção simplificada.



RIVQUICK® Série P – Rebitadoras para rebites de haste



Rebitadora ergonômica:

- Coletor de haste
- Punho ergonômico
- Gatilho anti-pinça Böllhoff
- Anel de suspensão do equilibrador
- Centro de gravidade otimizado

Fiabilidade e rapidez:

- Recipiente e articulação reforçados
- Inserção de elastômero para limitar o ruído e o desgaste
- Tempo de ciclo curto
- Adequado para diâmetros de 2,4 mm a 6,4 mm

RIVQUICK® P1010

NOVO



RIVQUICK® P2010

NOVO



RIVQUICK® P3000



Curso do rebite	17 mm	21 mm	25 mm
Força de ajuste	7 300 N	12 500 N	16 000 N
Pressão do ar	5 bar a 7 bar máx.	5 bar a 7 bar máx.	5 bar a 7 bar máx.
Peso	1,440 kg	1,840 kg	2,050 kg
C x A x L	270 x 251 x 79 mm	270 x 265 x 108 mm	272 x 277 x 130 mm
Código de referência	226 033 01000	226 034 01000	226 031 01000

Recomendado para RIVQUICK® Varibulb e RIVQUICK® Varibolt Ø 4,8 mm. Para colocar os rebites RIVQUICK® Varibolt, deve utilizar um bocal Varibolt Ø 4,8 (226 031 48001).

Recomendado para RIVQUICK® Varibolt e RIVQUICK® Varilock Ø 6,4 mm. Para fixar os rebites RIVQUICK® Varibolt, utilize o Varibolt Ø 4,8 (226 031 48001) e o Varibolt Ø 6,4 (226 032 64001).

Ø RIVQUICK®	2,4*	3,0*	3,2*	4,0	4,8	4,8V**	5,0	6,0	6,4	6,4V**	2,4*	3,0*	3,2*	4,0	4,8	4,8V**	5,0	6,0	6,4	6,4V**	2,4*	3,0*	3,2*	4,0	4,8	4,8V**	5,0	6,0	6,4	6,4V**
Alumínio	■	■	■	■	■						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aço zincado	■	■	■	■	■						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aço inoxidável	■	■	■	■	■						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

* O kit de conversão 226 030 00086 é necessário para os bocais Ø 2,4 e Ø 3,2 (para diâmetros de haste < 2,0 mm).

** "4,8V" e "6,4V" referem-se a RIVQUICK® Varibulb e RIVQUICK® Varibolt, Ø 4,8 mm e Ø 6,4 mm.

RIVQUICK® Série P – Acessórios

Peças de substituição / Ferramentas

Bocal




	RIVQUICK® P1010	RIVQUICK® P2010	RIVQUICK® P3000
Ø 2.4	226 030 24001*	—	—
Ø 3.2	● 226 030 32001*	—	—
Ø 4.0	226 030 40001	—	—
Ø 5.0	● 226 030 50001	—	—
Ø 6.0	—	● 226 031 60001	—
Ø 6.4	—	226 031 64001	● 226 031 64001
Ø 4.8 Varibolt	—	● 226 031 48001	—
Ø 6.4 Varibolt	—	—	● 226 032 64001

● = Fornecido com uma máquina nova

*Para os bocais Ø 2,4 e Ø 3,2 (para diâmetros de haste < 2,0 mm) é necessário o kit de conversão 226 030 00086.


1 jogo de mordentes
3 peças



Ø 2.4 → Ø 6.4	226 030 00002
< Ø 2.4	226 030 00089


Acessórios

Bocais especiais



	RIVQUICK® P1010	RIVQUICK® P2010	RIVQUICK® P3000
L=110 mm	226 030 00110	226 031 00110	226 032 00110
L=160 mm	226 030 00120	226 031 00120	226 032 00120
L=210 mm	226 030 00130	226 031 00130	226 032 00130


Coletor de hastes**



226 033 01002

226 032 00032

Kit de conversão para haste Ø < 2 mm



226 030 00086



Kit de conexão de ar StaUBLi



Ø 6.0	282 590 10988
Ø 8.0	282 590 10989

** Estes contentores são compatíveis com as rebitadoras **RIVQUICK® P1000** e **RIVQUICK® P2000**. Os recipientes de recuperação de haste alargada e de grande capacidade estão disponíveis mediante pedido.

Bocais alargados



	226 030 24101	226 030 24151	226 030 24201	226 030 24251
Ø 2.4	226 030 32101	226 030 32151	226 030 32201	226 030 32251
Ø 3.2	226 030 40101	226 030 40151	226 030 40201	226 030 40251
Ø 4.0	226 030 50101	226 030 50151	226 030 50201	226 030 50251
Ø 5.0	226 030 60101	226 030 60151	226 030 60201	226 030 60251
Ø 6.0	226 030 64101	226 030 64151	226 030 64201	226 030 64251
Ø 6.4				



Dedicados a rebites especiais com hastes alargadas.



Passion for successful joining.

Grupo Böllerhoff

Líder em competências na tecnologia de união de 360°

Encontre o seu parceiro local em www.boellhoff.com/pt ou contacte-nos em info_es@boellhoff.com

Rua Valportillo I, n.º 22, 1.º andar (Edifício CAOBA) | 28108 Alcobendas, Madrid | Espanha
Tel. +34 91 661 91 88 | info_es@boellhoff.com | www.boellhoff.com/pt