

BÖLLHOFF

RIVQUICK® Series P

Remachadoras oleoneumáticas para remaches de vástago




RIVQUICK® – Principio de funcionamiento y colocación

Remache de vástago

Los remaches de vástago están fabricados con materiales resistentes y constan de 2 partes: el cuerpo y el vástago.

Durante la colocación, el extremo del cuerpo se aprieta y se deforma.

Remache estándar RIVQUICK®





Remache estándar RIVQUICK® después de la colocación



Colocar un remache ciego es sencillo:

Coloque el remache hasta que entre en contacto con las piezas a unir, fije el remache y ¡listo!

Secuencia de colocación



RIVQUICK® Series P – Remachadoras para remaches de vástago

Un diseño optimizado para un uso diario fiable, duradero y más cómodo

Nueva generación de remachadoras oleoneumáticas **RIVQUICK®**: mismo nivel de prestaciones, pero con aún más comodidad y seguridad para el operario. Más silenciosa y robusta, incorpora un gatillo antipinzamiento Böllhoff, una empuñadura ergonómica que facilita el agarre y un sistema de recuperación del vástago completamente rediseñado: contenedor reforzado e inserto de elastómero que limita el desgaste interno. Ligera, reduce la fatiga durante un uso prolongado. Su mayor robustez prolonga los intervalos de mantenimiento, para una disponibilidad máxima y un mantenimiento simplificado.



RIVQUICK® Series P – Remachadoras para remaches de vástago



Remachadora ergonómica:

- Colector de vástago
- Empuñadura ergonómica
- Gatillo antipinzamiento Böllhoff
- Anillo de suspensión del equilibrador
- Centro de gravedad optimizado

Fiabilidad y rapidez:

- Contenedor y varillaje reforzados
- Inserto de elastómero que limita el ruido y el desgaste
- Tiempo de ciclo corto
- Apto para diámetros de 2,4 mm a 6,4 mm

RIVQUICK® P1010

NUEVO



RIVQUICK® P2010

NUEVO



RIVQUICK® P3000



Recorrido de la remachadora	17 mm	21 mm	25 mm
Fuerza de colocación	7 300 N	12 500 N	16 000 N
Presión del aire	5 bar a 7 bar máx.	5 bar a 7 bar máx.	5 bar a 7 bar máx.
Peso	1,440 kg	1,840 kg	2,050 kg
L x AI x An	270 x 251 x 79 mm	270 x 265 x 108 mm	272 x 277 x 130 mm
Código de referencia	226 033 01000	226 034 01000	226 031 01000

Recomendado para RIVQUICK® Varibulb y RIVQUICK® Varibolt Ø 4,8 mm. Para colocar remaches RIVQUICK® Varibolt, debe utilizarse una boquilla Varibolt Ø 4,8 (226 031 48001).

Recomendado para RIVQUICK® Varibolt y RIVQUICK® Varilock Ø 6,4 mm. Para fijar los remaches RIVQUICK® Varibolt, se deben utilizar las boquillas Varibolt Ø 4,8 (226 031 48001) y Varibolt Ø 6,4 (226 032 64001).

Ø RIVQUICK®	2,4*	3,0*	3,2*	4,0	4,8	4,8V**	5,0	6,0	6,4	6,4V**
Aluminio	■	■	■	■	■				■	■
Acero cincado	■	■	■	■	■				■	■
Acero inoxidable	■	■	■	■	■				■	■

* El kit de conversión 226 030 00086 es necesario para las boquillas Ø 2,4 y Ø 3,2 (para diámetros de vástago < 2,0 mm).

** "4,8V" y "6,4V" se refieren a RIVQUICK® Varibulb y RIVQUICK® Varibolt, Ø 4,8 mm y Ø 6,4 mm.

RIVQUICK® Series P – Accesorios

Recambios / Utillaje


		RIVQUICK® P1010	RIVQUICK® P2010	RIVQUICK® P3000
Boquilla	Ø 2.4	226 030 24001*	-	-
	Ø 3.2	● 226 030 32001*	-	-
	Ø 4.0	226 030 40001		-
	Ø 5.0		● 226 030 50001	
	Ø 6.0	-	● 226 031 60001	
	Ø 6.4	-	226 031 64001	● 226 031 64001
	Ø 4.8 Varibolt	-	● 226 031 48001	
	Ø 6.4 Varibolt		-	● 226 032 64001



● = Se suministra con una máquina nueva.




*El kit de conversión 226 030 00086 es necesario para las boquillas Ø 2,4 y Ø 3,2 (para diámetros de vástago < 2,0 mm).

1 juego de mordazas
3 piezas




Ø 2.4 → Ø 6.4	226 030 00002
< Ø 2.4	226 030 00089

Accesorios

		RIVQUICK® P1010	RIVQUICK® P2010	RIVQUICK® P3000
Boquillas especiales		226 030 00110	226 031 00110	226 032 00110
		226 030 00120	226 031 00120	226 032 00120
		226 030 00130	226 031 00130	226 032 00130

Colector de vástagos**



226 033 01002 226 032 00032

Kit de conversión para vástago Ø < 2 mm



226 030 00086

Kit de racores de aire
Staubli



Ø 6.0	282 590 10988
Ø 8.0	282 590 10989

** Estos contenedores son compatibles con las remachadoras **RIVQUICK® P1000** y **RIVQUICK® P2000**. Contenedores de recuperación de vástagos extendidos y de gran capacidad, disponibles bajo pedido.

Boquillas extendidas	STANDARD L=6 mm	+10 mm	+15 mm	+20 mm	+25 mm
	Ø 2.4	226 030 24101	226 030 24151	226 030 24201	226 030 24251
Ø 3.2	226 030 32101	226 030 32151	226 030 32201	226 030 32251	
Ø 4.0	226 030 40101	226 030 40151	226 030 40201	226 030 40251	
Ø 5.0	226 030 50101	226 030 50151	226 030 50201	226 030 50251	
Ø 6.0	226 030 60101	226 030 60151	226 030 60201	226 030 60251	
Ø 6.4	226 030 64101	226 030 64151	226 030 64201	226 030 64251	



Destinadas a remaches especiales con vástagos extendidos.

BÖLLHOFF

Passion for successful joining.

Grupo Böllhoff

Socio innovador en tecnologías de fijación con soluciones de montaje y logística.

Consulte los datos de contacto de nuestros centros en todo el mundo en www.boellhoff.com/es.

C/ Valportillo I, Nº22 1ª Planta (Edificio CAOBA) | 28108 Alcobendas, Madrid | España
Tel . +34 91 661 91 88 | info_es@boellhoff.com | www.boellhoff.com/es